

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.000

# Mini-PLS apparatenadapter

Staat: 10-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - Mini-PLS apparatenadapter

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

## Funcities

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Bestelnr.                        | SV 9614.000   |
| Materiaal                        | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0  |
| Kleur                            | RAL 7035  |
| Aansluitdraden (AWG)             | AWG 12  |
| Nominale spanning                | 690 V, 3~   |
| Nominale stroom max.             | 25 A  |
| Afmetingen                       | Breedte: 54 mm<br>Hoogte: 160 mm  |
| Montagerails aantal/hoogte       | 1 / 7,5 mm  |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB<br>Eaton<br>Siemens<br>MS325<br>MS450 max. 25 A<br>MS451 max. 25 A<br>PKZM4 bis 25 A<br>PKE65 bis 25 A<br>3RV10 31 bis 25 A |
| Leveringseenheid                 | 1 st.   |
| Nettogewicht                     | 0,27 kg   |
| Brutogewicht                     | 0,318 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk)         | 0,041   |
| Douanetariefnummer               | 85369095  |
| ETIM 9                           | EC001531  |
| ECLASS 8.0                       | 27370304  |

# Funcities

---

Product omschrijving

SV Mini-PLS apparatenadapter, 25A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 12

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK