

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210 Aansluitadapters

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

## Functies

Bestelnr.	SV 9635.210
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Toepassing als middenvoeding of als railverbindingstukken bij twee gekoppelde boards mogelijk
Nominale stroom max.	125 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, massief	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Aansluiting voor ronde aders	AWG 1 - 10

## Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 92,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,12 kg
Brutogewicht	1,183 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,04
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV RiLine Compact aansl.adap 3P 125 690V

---

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---