Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210
Aansluitadapters

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9635.210 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.210
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Toepassing als middenvoeding of als railverbindingsstukken bij twee gekoppelde boards mogelijk
Nominale stroom max.	125 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	6 - 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	6 - 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	6 - 50 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief	6 - 50 mm²
Aansluiting voor ronde aders	AWG 1 - 10

Functies

Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 92,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,12 kg
Brutogewicht	1,183 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,04
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV RiLine Compact aansl.adap 3P 125 690V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK