

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.383 Apparaatadapters

Staat: 2-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.383 - Apparaatadapters 1-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.383
Uitvoering	L3
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	690 V (AC), 1~
Aantal polen	1-polig
Aansluitdraden (AWG)	AWG 8
Lengte aansluitkabel	100 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	vast
Afmetingen	Breedte: 18 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 35 mm
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	0,39 kg
Brutogewicht	0,499 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,026

Functies

Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Riline Comp. App.adap L1(16A) B=18mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
