


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.325

Systemstroomrail E-Cu

Staat: 8-10-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.325 - Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen

Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu.

Functies

Bestelnr.	SV 9661.325
Product omschrijving	Geschikt voor directe inbouw in schakelkasten, railsteunen 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 en 3073.000. PE/PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combihoeken en bevestigingsbeugels E-Cu.
Materiaal	E-Cu
Ø hole	11 mm
Afmetingen	Lengte: 1.165 mm
Geschikt voor	Breedte: = 1.200 mm
Doorsnede	5 mm x 30 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3.13
Brutogewicht	3.232
Koperaandeel (kg / stuk)	1.56
Douanetariefnummer	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK