

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.750 Kabelinvoerflens

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.750 - Kabelinvoerflens voor dakplaat

Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.



Funcities

Bestelnr.	SV 9665.750
Uitvoering	14 x M25/32
Product omschrijving	Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
Materiaal	kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. afdichting
Aantal metrische uitdrukpoorten	14 x M25/M32
Afmetingen	Breedte: 250 mm Diepte: 160 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,279 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Functies

Product omschrijving

SV Kabelinvoerflenzen, 14xM25/32, 250x160 mm, kunststof, RAL
7035