

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

NH-zekeringlastscheidermoduul

Staat: 24-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - NH-zekeringlastscheidermoduul

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9666.390 |
| Product omschrijving | Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar. |
| Materiaal | Afdekkap: polystyreen Traverse: Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiden (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt |
| Afmetingen | Breedte: 500 mm Hoogte: 300 mm |
| Grootte | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2 |

Funcities

| | |
|-------------------------|--|
| Geschikt voor bestelnr. | 9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050 |
| Voor bouwgrootte | 4 x Gr. 00 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,59 kg |
| Brutogewicht | 1,6 kg |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Product omschrijving | ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 4xDIN00, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|