

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

NH-zekeringlastscheidermoduul

Staat: 23-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - NH-zekeringlastscheidermoduul

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.



Functies

Bestelnr.	SV 9666.390
Product omschrijving	Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiden voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Traverse: Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiden (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 300 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2

Funcities

Geschikt voor bestelnr.	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
Voor bouwgrootte	4 x Gr. 00
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,59 kg
Brutogewicht	1,6 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Product omschrijving	ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 4xDIN00, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---