

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

NH-zekeringlastscheidermoduul

Staat: 17-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - NH-zekeringlastscheidermoduul

Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar.



Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9666.410 |
| Product omschrijving | Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw. Afdekkap verzegelbaar. |
| Materiaal | Afdekkap: polystyreen Traverse: Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Montage-instructie | Bij toepassing van NH-zekeringlastscheiders (2 x DIN 2 9344.210/.230/.250 of 1 x DIN 3 9344.310/.330/.350) moeten de scheidingstraverse 9666.420 en het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.060 als moduuleenheid worden gebruikt |
| Afmetingen | Breedte: 250 mm Hoogte: 450 mm |
| Grootte | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3 |
| Geschikt voor bestelnr. | 9344.210 9344.230 9344.250 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Voor bouwgrootte | 1 x Gr. 2 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,95 kg |
| Brutogewicht | 1,082 kg |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Product omschrijving | ISV NH-zekeringlastscheidermodule tbv 1xDIN2, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
| | Verklaring van conformiteit UK |