

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.440

Vermogensschakelaarmoduul

Staat: 5-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.440 - Vermogensschakelaarmoduul

Voor de opname van standaard vermogensschakelaars tot 250 A resp. 630 A.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.440
Product omschrijving	Geschikt voor de opname van standaard vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 450 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,53 kg
Brutogewicht	2,54 kg
Douanetariefnummer	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Product omschrijving	SV vermogensschakelaarmoduul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK