

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.520 Railkopermoduul

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.520 - Railkopermoduul voor zekeringscomponenten

Voor de opbouw van zekeringhouders en NH-zekeringlastscheiders.

Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9666.520 |
| Product omschrijving | Voor de opbouw van zekeringhouders E18, E27, E33 en D-Switch alsmede NH-zekeringlastscheiders DIN 000 en DIN 00 (3-polig, 60 mm railhartafstand). |
| Materiaal | Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Breedte: 250 mm Hoogte: 300 mm |
| Grootte | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2 |
| Geschikt voor bestelnr. | 3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040 |
| Geschikt voor railkoper | 12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,73 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Brutogewicht | 0,76 kg |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001896 |
| ECLASS 8.0 | 27400610 |
| Product omschrijving | ISV Railkopermodule tbv koperrail (60 mm), 3-polig, voor zekeringcomponenten, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|