


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.590 Railkopermoduul N/PE

Staat: 3-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.590 - Railkopermoduul N/PE

Ter bevestiging van railkoper voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.

Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9666.590 |
| Product omschrijving | Voor de bevestiging van railkoper 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm en 30 x 5/10 mm voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar. |
| Materiaal | Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof Montagerail: plaatstaal, verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Afmetingen | Breedte: 250 mm Hoogte: 300 mm |
| Grootte | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2 |
| Geschikt voor railkoper | 12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,304 kg |
| Brutogewicht | 1,452 kg |
| Douanetariefnummer | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001896 |
| ECLASS 8.0 | 27400610 |
| Product omschrijving | ISV Railkopermodule N/PE tbv railkoper 12x5 tot 30x10 mm, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035 |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK