


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.723 Dwarsprofiel ISV

Staat: 4-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.723 - Dwarsprofiel ISV voor VX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast VX/TS.

## Functies

Bestelnr.	SV 9666.723
Product omschrijving	Voor de horizontale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Afmetingen	Breedte: 750 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,81 kg
Brutogewicht	1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	ISV Dwarsprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 3BE, B=750 mm, plaatstaal, verzinkt