

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.753

Montageprofilen ISV

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.753 - Montageprofielen ISV voor AX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de AX/AE kast.

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9666.753 |
| Product omschrijving | Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Afmetingen | Hoogte: 450 mm |
| Grootte | Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3 |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 0,46 kg |
| Brutogewicht | 0,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Product omschrijving | SV Montageprofiel (ISV), 3 HE (450 mm), voor AE |