

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.757

Montageprofilen ISV

Staat: 18-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.757 - Montageprofielen ISV voor AX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de AX/AE kast.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.757
Product omschrijving	Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Afmetingen	Hoogte: 1.050 mm
Grootte	Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 7
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,248 kg
Brutogewicht	1,448 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Montageprofiel (ISV), 7 HE (1050 mm), voor AE