


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.204 Montageprofil

Staat: 13-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9671.204 - Montageprofiel voor deel deur

Voor het naderhand inbouwen bij deel deuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.

Functies

Bestelnr.	SV 9671.204
Product omschrijving	Voor het naderhand inbouwen bij deel deuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen voor de montage van individuele componenten aan de achterzijde van de deur worden gebruikt, bijv. kabelkanalen, slanghouders, etc. Gatdiameter van de montageprofielen: 4,5 mm
Materiaal	plaatstaal, 1 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	298 mm
Afmetingen	Lengte: 298 mm
Geschikt voor	Breedte: = 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	0,87 kg
Brutogewicht	0,887 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501
Product omschrijving	TS Montageprofielen voor deel deuren, voor kastbreedte 400 mm, L=298 mm, voor deel deurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt