


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.167 Deeldeuren

Staat: 7-2-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.167 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.



Functies

Bestelnr.	TS 9672.167
Uitvoering	met zichtvenster
Product omschrijving	Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Structuurlak
Kleur	RAL 7035

Funcities

Levering	Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 600 mm
Geschikt voor	Breedte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54, bij complete uitvoering
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5.06
Brutogewicht	6.64
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177697881
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204