

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.184

## Deeldeuren

Staat: 1-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.184 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.



## Functies

Bestelnr.	TS 9672.184
Product omschrijving	Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 400 mm
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54, bij complete uitvoering
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	6,1 kg
Brutogewicht	7 kg
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Deel deur, deuraanslag links of rechts, voor kastbreedte 800 mm en -hoogte 400 mm, zonder zichtvenster, met dubbelbaarsluiting