

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Aansluitklemmen

Staat: 11-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Aansluitklemmen voor ronde aders

Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm² (massief of soepel).

Funcities

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9676.730 |
| Product omschrijving | Voor de aansluiting van ronde aders op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte. |
| Materiaal | Aansluitklem: messing, vertind Railkoperklauw: roestvaststaal |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven) |
| Montage-instructie | De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schraven zijn niet bij de levering inbegrepen. Railkoperklauw met inpersmoer M10 |
| Rails per geleider | 2 |
| Aansluiting van ronde aders | 95 - 300 mm ² |
| Bevestigingsmaat | 60 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,32 kg |
| Brutogewicht | 0,327 kg |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Product omschrijving | SV Aansluitklemmen voor Flat-PLS 60/100, voor ronde aders 95-300 mm ² re/rm, zonder schroef |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK