

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.749

Aansluitplaat

Staat: 3-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.749 - Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper

Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.

Funcities

Bestelnr.	SV 9676.749
Product omschrijving	Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal	Aansluitplaat: E-Cu Drukstuk: roestvaststaal Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie	De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schraven zijn niet bij de levering inbegrepen. Railkoperklauw met inpersmoer M10
Rails per geleider	2
Bevestigingsmaat	50 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	100 x 20 mm
Geschikt voor gelamelleerd railkoper	Aantal: 2 met aantal lamellen: 10 met lamellenbreedte: 100 mm met lamellendikte: 1 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,62 kg
Brutogewicht	0,639 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,27
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Functies

Product omschrijving

SV Aansluitplaten voor gelamelleerd railkoper voor Flat-PLS 60/100, voor railkoperbreedte 2x10x100x1 mm, zonder schroef

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK