

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.831

Klauw met inpersmoer

Staat: 3-5-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.831 - Klauw met inpersmoer voor NH-zekeringlastscheiderstroken

Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.

Functies

Bestelnr.	SV 9676.831
Product omschrijving	Voor de montage van NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 op railsystemen met 185 mm railhartafstand.
Materiaal	Roestvaststaal
Montage-instructie	Bovendien zijn schroeven M8 (galvanisch verzinkt, sterkte 8.8) nodig: Schroeflengte = railkoperbreedte + bevestigingsmaat 20 mm
Geschikt voor railsysteem	Flat-PLS
Afmetingen	Schroefdraad: M8
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0.06
Brutogewicht	0.086
Douanetariefnummer	73181692
EAN	4028177697461
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613