


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.700 Apparaatadapters

Staat: 28-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.700 - Apparaatadapters klembevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met een hartafstand van 185 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.700
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	onder
Installation type	Klembevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale stroom max.	1.000 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde Opbouw op railsysteem met en zonder afdekprofiel mogelijk
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 652 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13,3 kg
Brutogewicht	15,28 kg

Funcities

Koperaandeel (kg / stuk)	7,745
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV CB-apparatenadapter, 1000A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met klembevestiging, onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK