

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.780 Apparaatadapters

Staat: 26-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.780 - Apparaatadapters schroefbevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met 185 mm hartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.780
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Levering	Flexibar
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	onder
Installation type	Schroefbevestiging
Aantal polen	3-polig
Nominale stroom max.	630 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd.
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 585 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	5,92 kg
Brutogewicht	6,32 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	3,652
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV CB-apparatenadapter, 630A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, inclusief flexibar, met schroefbevestiging, onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK