

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

Stroomtransformator

Staat: 8-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Stroomtransformator

Voor inductieve stroommeting.

Funcities

Bestelnr.	SV 9677.810
Product omschrijving	Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
Materiaal	Polyamide
Voor bouwgrootte	00
Geschikt voor bestelnr.	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Nominaal vermogen	2,5 VA
Aansluiting (elektrisch)	schroefklemmen
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 VDE 0414 DIN 42 600-2
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 4 mm ²
Nominale frequentie	50 - 50 - Hz

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,2 kg
Brutogewicht	0,21 kg
Douanetariefnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Stroomtransformator 150/5A (185mm), klasse 1, 50-60Hz, isolatiespanning 3kV

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---