

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Aansluitadapters

Staat: 14-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Aansluitadapters

Voor het aansluiten van ronde aders. Voor railsystemen met hartafstand van 185 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.900
Materiaal	Chassis: glasvezelversterkt polyester Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	Schroef M12
Aantal polen	3-polig
Nominale stroom max.	800 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 665 mm
Aansluiting van ronde aders	6 - 240 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,5 kg
Brutogewicht	5 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	3,128
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Functies

Product omschrijving

SV Aansluitadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, afgaande aansluiting boven/onder, aansluiting ronde aders 6-240 mm²

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK