


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Aansluitadapters

Staat: 25-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Aansluitadapters

Voor het aansluiten van ronde aders. Voor railsystemen met hartafstand van 185 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.905
Materiaal	Chassis: glasvezelversterkt polyester Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdekstrook
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	Schroef M12
Aantal polen	3-polig
Nominale stroom max.	1.400 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 960 mm
Aansluiting van ronde aders	6 - 300 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11 kg
Brutogewicht	11,5 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	4,41
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531

Functies

ECLASS 8.0

27370304

Product omschrijving

SV Aansluitadapter, 1400A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, aansluiting ronde aders 6-300 mm², onderaansluiting, schroef M12

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK