

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.227

Aanbouwkasten VX25

Staat: 17-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.227 - Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).



Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | VX 9680.227 |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe Deur Dakplaat Achterwand Bodemplaten Frontplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard Zijwanden functieruimte Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Tot IP 2X (afhankelijk van de beplatingsdelen) |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 158,95 kg |
| Brutogewicht | 176,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 391,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | SV VX Lastscheiderkast 1200x2200x800mm |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Certificaten | Oppervlak |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |