


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.626

Aanbouwkasten VX25

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.626 - Aanbouwkasten VX25 Moduulkast

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Functies

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestelnr. | VX 9680.626 |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe Achterwand Bodemplaten |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 45,29 kg |
| Brutogewicht | 49 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 133 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Functies

Product omschrijving

VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2200x600, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Verklaring van conformiteit UK