

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.124 Deel deur

Staat: 3-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.124 - Deeldeur voor VX

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9682.124 |
| Product omschrijving | Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Deeldeur Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | Openingshoek van de deeldeuren max. 130° |
| Sluiting | Aantal sluitingen: 2 |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 400 mm |
| Geschikt voor | Breedte: = 1.200 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 9,56 kg |
| Brutogewicht | 11,56 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 44 kg CO2 eq (Cat B) |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | SV VX Deel deur, voor kastbreedte 1200 mm, H=400 mm, plaatstaal, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--------------------------------|