

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.008

Railkoper E-Cu, geboord

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.008 - Railkoper E-Cu, geboord



Functies

Bestelnr.	SV 9684.008
Product omschrijving	Railkoper met geïntegreerde boringen.
Materiaal	E-Cu F30
Normen	DIN EN 13 601
Doorsnede	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Afmetingen	Lengte: 785 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,48 kg
Brutogewicht	3,52 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	3,48
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Product omschrijving	SV VX Cu-Rail v.v. boringen 50x10 L=785 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen

DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit UK