

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.666

## CS Toptec, koppelbaar

Staat: 13-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.666 - CS Toptec, koppelbaar

Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiënte en flexibele interieuropbouw.



## Functies

|            |   |
|------------|---|
| Bestelnr.  | CS 9781.666   |
| Uitvoering | voor koppeling<br>Zonder uitsparing   |
| Materiaal  | Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3<br>Regendak: aluminium   |
| Oppervlak  | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester   |
| Kleur      | RAL 7035  |
| Levering   | Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing<br>Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus<br>Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Achterwand<br>Regendak<br>Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen |

# Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 1.600 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Afmetingen                          | Totale hoogte: 1.745 mm<br>Hoogte regendak: 45 mm<br>Hoogte sokkel: 100 mm   |
| Aantal deuren                       | 1  |
| Sluiting                            | Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: BJ20027  |
| Wartelplaat                         | Afmetingen: 2<br>Aantal: 2   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55  |
| Beschermklasse NEMA                 | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| IK-code                             | IK10   |
| Opmerking                           | Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)<br>Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 55 kg  |
| Brutogewicht                        | 65 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000261   |
| ETIM 8                              | EC000261   |
| ECLASS 8.0                          | 27180101   |
| Product omschrijving                | CS Toptec, koppelbaar, BHD: 600x1600x600 mm  |

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit