

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.686

## CS Toptec, koppelbaar

Staat: 18-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.686 - CS Toptec, koppelbaar

Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiënte en flexibele interieuropbouw.



## Funcities

Bestelnr.	CS 9781.686
Uitvoering	voor koppeling Zonder uitsparing
Materiaal	Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3 Regendak: aluminium
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Achterwand Regendak Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen	Totale hoogte: 1.945 mm Hoogte regendak: 45 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Aantal deuren	1
Sluiting	Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: BJ20027
Wartelplaat	Afmetingen: 2 Aantal: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-code	IK10
Opmerking	Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand) Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	60 kg
Brutogewicht	70 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	CS Toptec, koppelbaar, BHD: 600x1800x600 mm

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit