


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.530

CS New Basic-behuizing

Staat: 9-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.530 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieurofbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



Functies

Bestelnr.	CS 9783.530
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 500 mm

Functies

Afmetingen	Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 650 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 550 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 449 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Aantal deuren	1
Typekeuring volgens UL 50E	Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
IK-code	IK10
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	30 kg
Brutogewicht	35 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	Outdoor-Basic-behuizing, BHD: 600x1200x500 mm, aluminium, met 100 mm transportsokkel en beschermdak, met één deur aan de voorzijde

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------