


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.540

## CS New Basic-behuizing

Staat: 4-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.540 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



## Funcities

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.            | CS 9783.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product omschrijving | Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiaal            | aluminium AlMg3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oppervlak            | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleur                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Levering             | Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd<br>Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig<br>25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte<br>Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter<br>Regendak |
| Afmetingen           | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 800 mm<br>Diepte: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                          | Totale hoogte: 955 mm<br>Breedte regendak: 650 mm<br>Hoogte regendak: 55 mm<br>Diepte regendak: 450 mm<br>Binnenwerkse breedte: 512 mm<br>Binnenwerkse hoogte: 712 mm<br>Binnenwerkse diepte: 349 mm<br>Hoogte sokkel: 100 mm |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 3R                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                         |
| IK-code                             | IK10                                                                                                                                                                                                                          |
| Basismateriaal                      | Aluminium                                                                                                                                                                                                                     |
| Leveringseenheid                    | 1 st.                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht                        | 29 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Brutogewicht                        | 34 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Douanetariefnummer                  | 94032080                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 9                              | EC000261                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                          | 27180101                                                                                                                                                                                                                      |