

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.550

CS New Basic-behuizing

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.550 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieurofbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | CS 9783.550 |
| Product omschrijving | Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak. |
| Materiaal | aluminium AlMg3 |
| Oppervlak | Poedercoating UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm |

Functies

| | |
|------------|---|
| Afmetingen | Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 650 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 450 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 349 mm Hoogte sokkel: 100 mm |
|------------|---|

| | |
|----------------------------|---------|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 3R |
|----------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---------|------|
| IK-code | IK10 |
|---------|------|

| | |
|----------------|-----------|
| Basismateriaal | Aluminium |
|----------------|-----------|

| | |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 38,95 kg |
|--------------|----------|

| | |
|--------------|-------|
| Brutogewicht | 41 kg |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 94032080 |
|--------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|
