Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CS 9784.540

# CS New Basic-behuizing

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# CS 9784.540 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | CS 9784.540 |
| Product omschrijving | Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak. |
| Materiaal | aluminium AlMg3 |
| Oppervlak | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd<br>Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig<br>25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte<br>Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter<br>Regendak |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 500 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Totale hoogte: 1.355 mm<br>Breedte regendak: 1.250 mm<br>Hoogte regendak: 55 mm<br>Diepte regendak: 550 mm<br>Binnenwerkse breedte: 1.112 mm<br>Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm<br>Binnenwerkse diepte: 449 mm<br>Hoogte sokkel: 100 mm |
| Design Centre bar | Met demonteerbaar middenprofiel, 2 slotdeuren |
| Aantal deuren | 2 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 3R |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| IK-code | IK10 |
| Opmerking | De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 66 kg |
| Brutogewicht | 71 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | Outdoor-Basic-behuizing, BHD: 1200x1200x500 mm, aluminium, met 100 mm transportsokkel en beschermdak, met dubbele deur aan de voorzijde |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |