Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.640

CS New Basic-behuizing

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

CS 9784.640 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen





Functies

Bestelnr.	CS 9784.640
Uitvoering	De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak

Functies

Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen	Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 1.250 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 550 mm Binnenwerkse breedte: 512 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 449 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Design Centre bar	Zonder middenprofiel, overlappende deuren
Typekeuring volgens 508A	Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
IK-code	IK10
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	52 kg
Brutogewicht	53 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit