

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1003.600

Kompaktapparatskap AE

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1003.600 - Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål

Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.

Funksjoner

Art.nr	AE 1003.600
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 210 mm
Mål montasjeplate (B x H)	254 mm x 275 mm
Antall dører	1
Antall låser	1
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink, forniklet
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	6,45 kg

Funksjoner

Bruttovekt	6,76 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompaktapparatskap, BHD: 300 x 300 x 210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås

Godkjenninger

Godkjenninger	DNV UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK