

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1007.000

Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Stat: 07.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1007.000 - Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.



Funksjoner

Art.nr	AX 1007.000
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130° Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK10

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 500 mm Dybde: 210 mm
Materialtykkelse dør	1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	450 mm x 475 mm
Antall dører	1
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	14 kg
Bruttovekt	14,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	51,56
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Kompaktapparatskap, BHD: 500x500x210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring
PCF-declaration