

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1015.600

Kompaktapparatskap AE

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1015.600 - Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål

Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | AE 1015.600 |
| Materiale | Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflate | Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 500 mm Dybde: 210 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 354 mm x 475 mm |
| Antall dører | 1 |
| Antall låser | 2 |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink, forniklet |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 12,65 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Bruttovekt | 12,9 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AE Kompaktapparatskap, BHD: 400 x 500 x 210 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | DNV UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |