

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1018.000

# Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1018.000 - Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.



## Funksjoner

Art.nr	AX 1018.000
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130° Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør	2 mm

# Funksjoner

Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	945 mm x 975 mm
Antall dører	2
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	60,5 kg
Bruttovekt	64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	209,29
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1000x300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration