

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1018.000

Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Stat: 16.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1018.000 - Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | AX 1018.000 |
| Materiale | Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Overflate | Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130° Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Materialtykkelse dør | 2 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,5 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 945 mm x 975 mm |
| Antall dører | 2 |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 60,5 kg |
| Bruttovekt | 64 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Kompaktapparatskap, BHD: 1000x1000x300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |