

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1018.600

Kompaktapparatskap AE

Stat: 07.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1018.600 - Kompaktapparatskap AE Rustfritt stål

Kompakt-apparatskap AE i rustfritt stål, inkl. montasjeplate.

Funksjoner

Art.nr	AE 1018.600
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	939 mm x 955 mm
Antall dører	2
Antall låser	2
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink, forniklet
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	65,4 kg

Funksjoner

Bruttovekt	67 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser

Godkjenninger

Godkjenninger	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK