

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1054.000

Kompaktapparatskap AX, stålplate

Stat: 07.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1054.000 - Kompaktapparatskap AX, stålplate

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.



Funksjoner

Art.nr	AX 1054.000
Fordeler	<p>Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør</p> <p>Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.</p> <p>Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen</p> <p>Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel</p>
Materiale	<p>Skap: Stålplate</p> <p>Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt</p>
Overflate	<p>Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk</p> <p>Montasjeplate: forsinket</p>
Farge	RAL 7035

Funksjoner

Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Dørhullprofil Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-kode	IK10
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 250 mm
Materialtykkelse dør	1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	550 mm x 575 mm
Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Antall låser	2
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Flensplate	Størrelse: 4 Antall: 1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	23,278 kg
Bruttovekt	23,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	93,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Kompaktapparatskap, BHD: 600x600x250 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration