

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1054.500

## Kompaktapparatskap AE

Stat: 03.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1054.500 - Kompaktapparatskap AE

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | AE 1054.500  |
| Materiale                       | Skap: Stålplate<br>Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt  |
| Overflate                       | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate: forsinket   |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt<br>Flensplate(r) i kapslingsbunnen<br>Montasjeplate<br>Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 4   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66  |
| IK-kode                         | IK08   |
| Dimensjoner                     | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 600 mm<br>Dybde: 250 mm   |
| Materialtykkelse dør            | 1,75 mm  |
| Materialtykkelse kapslinger     | 1,5 mm   |
| Materialtykkelse montasjeplate  | 2,5 mm   |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 549 mm x 570 mm  |
| Antall dører                    | 1  |
| Valgfri dørhengsling            | Ja   |
| Antall låser                    | 2  |
| Lås                             | Utførelse lås: Eksklusivlås<br>Antall låser: 2<br>Låsinnsetts: 3 mm splittlås  |

# Funksjoner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Flensplate         | Størrelse: 5<br>Antall: 1  |
| Grunnmateriale     | Stålplate  |
| Pakkeenhet         | 1 stk.   |
| Nettovekt          | 23,278 kg  |
| Bruttovekt         | 24,7 kg  |
| Tolltariffnummer   | 94032080   |
| ECLASS 8.0         | 27180101   |
| Produktbeskrivelse | AE Kompaktapparatskap, BHD: 600 x 600 x 250 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK                   |