


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1055.500

## Kompaktapparatskap AE

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1055.500 - Kompaktapparatskap AE

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

## Funksjoner

Art.nr	AE 1055.500
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 600 mm Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør	2 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	749 mm x 570 mm
Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Antall låser	2
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås

## Funksjoner

---

Flensplate	Størrelse: 5 Antall: 1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	32 kg
Bruttovekt	34,2 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompaktapparatskap, BHD: 800 x 600 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK