

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1110.500

Kompaktapparatskap AE

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1110.500 - Kompaktapparatskap AE

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | AE 1110.500 |
| Materiale | Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt |
| Overflate | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm |
| Materialtykkelse dør | 2 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,5 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 3 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 939 mm x 955 mm |
| Antall dører | 2 |
| Antall låser | 2 |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Flensplate | Størrelse: 4 Antall: 2 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 65 kg |
| Bruttovekt | 67,1 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, to eksklusivlåser |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |