


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.095

## VX IT Open

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.095 - VX IT Open

VX IT standardversjon, uten front- og bakdør



## Funksjoner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Art.nr          | VX 1182.095  |
| Utførelse       | Skapstamme VX med takplate<br>Uten front- og bakdør<br>ventilert<br>uten sidevegger  |
| Overflate       | Skapramme: dyppgrunnet<br>Innvendig utbygging: Lakkert   |
| General colour  | RAL 7035   |
| Farge           | Kapslingsramme og tak: RAL 7035<br>Innvendig utbygging: RAL 9005   |
| Leveringsomfang | Skapramme<br>Profilskiner, 19" (482,6 mm)<br>Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.<br>12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)<br>25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palett<br>Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate |

# Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Dimensjoner                                      | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 1.000 mm   |
| Høydeenheter                                     | 42 HE  |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak         | 87 mm / 193 mm   |
| Instalation position in 19" area                 | Foran og bak   |
| Nivåavstand (ved levering)                       | 720 mm   |
| 19"-feste  | skrudd fast på dybdestaget oppe og nede  |
| Utførelse  | Standard   |
| Utførelse tak                                    | flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate               |
| Utforming av profilskinner                       | 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT  |
| Utførelse av gulv                                | åpen   |
| Utførelse 19"-nivå(er)                           | Foran og bak   |
| Belastning                                       | 15 000 N   |
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 12 000 N   |
| Grunnmateriale                                   | Stålplate  |
| Pakkeenhet                                       | 1 stk.   |
| Nettovekt  | 67 kg  |
| Bruttovekt                                       | 69 kg  |
| Tolltariffnummer                                 | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ETIM 8   | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                       | 27180207   |
| Produktbeskrivelse                               | VX IT Open, 19" profilskinner skrudd på dybdestag oppe og nede , BxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035 |

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Produsenterklæring

Samsvarserklæring