

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.097

## VX IT Open

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT standardversjon, uten front- og bakdør



## Funksjoner

Art.nr	VX 1182.097
Utførelse	Skapstamme VX med takplate Uten front- og bakdør ventilert uten sidevegger
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme og tak: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme Profilskiner, 19" (482,6 mm) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm
Høydeenheter	42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	150 mm / 330 mm
Nivåavstand (ved levering)	720 mm
19"-feste	skrudd fast på dybdestag oppe og nede samt på bæreskinne på rammeverket
Utførelse	Standard
Utførelse tak	flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
Utforming av profilskinner	482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv	åpen
Utførelse 19"-nivå(er)	Foran og bak
Belastning	15 000 N
Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	12 000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	73 kg
Bruttovekt	76 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT Open, 19" profilskinner skrudd på dybdestag oppe og nede samt på bæreskinne på rammeverket, BxHxD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Produsenterklæring

Samsvarserklæring