



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1281.000

Kompaktapparatskap AX, stålplate

Stat: 10.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1281.000 - Kompaktapparatskap AX, stålplate

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.



Funksjoner

Art.nr	AX 1281.000
Fordeler	Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring. Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035

Funksjoner

Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Dørhullprofil Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-kode	IK10
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 400 mm
Materialtykkelse dør	2 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)	745 mm x 1.175 mm
Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Lås	Utførelse lås: 3-punkts låssystem Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Flensplate	Størrelse: 5 Antall: 2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	65 kg

Funksjoner

Bruttovekt	66,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	223,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Kompaktapparatskap, BHD: 800x1200x400 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, med 3-punkts låssystem

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration